

Laatste update: 25-feb-18

## Aansluitvoorwaarden La Cimbali S30

**miko** Relax ... it's Miko coffee

- Om de apparatuur in bedrijf te stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten (water, electra en evt afvoer) vóór plaatsing werkend aanwezig zijn.

- Wij adviseren om het werkblad stabiel en niet hoger dan 100 cm van de vloer te maken.

- Alle aansluitpunten dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, maximaal 1,5 mtr van de apparatuur en eenvoudig bereikbaar. (wij verplaatsen geen koelingen of andere apparatuur tijdens installatie of service)


- Monteer alle wandcontactdozen t.b.v. elektra boven de kranen

- Eventuele doorvoeren in het werkblad boren wij na overleg op uw risico!! Wij boren niet door RVS of graniet.

- Onze apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Indien de aansluitvoorzieningen niet conform voorschriften gereed zijn en onze monteur onverrichterzake moet vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

- Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling verkoop 040-201 9407 of verkoop.nl@mikocoffee.com



### Elektra conform NEN 1010

Groen gedrukt = geadviseerd

(kruis aan welke aansluiting van toepassing is)

### Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

### Waterafvoer conform NEN 3215

### Bijzonderheden en opmerkingen

Perilex wcd 400V / 16A (3ph+N+PE)  
 CeeForm wcd 400V / 16A (3ph+N+PE)

3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn)  
 Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar

Waterafvoer 40mm met sifon / stankafsluiter

**LET OP!! Rondom de machine moet minimaal 50 mm ruimte in achte genomen worden voor ventilatie en servicedoeleinden**

1x wcd 230V  
 16 A  
 1Ph+N+PE

Perilex wcd 400V / 16A (3ph+N+PE)  
 CeeForm wcd 400V / 16A (3ph+N+PE)

3/4" beluchte wasmachinekraan met controleerbare keerklep (niet noodzakelijk maar kan verplicht zijn)  
 Waterdruk tussen 1,5 - 5 bar

Waterafvoer 40mm met sifon / stankafsluiter

**LET OP!! Rondom de machine moet minimaal 50 mm ruimte in acht genomen worden voor ventilatie en servicedoeleinden**  
 Zorg voor voldoende ruimte boven de machine om te kunnen vullen

\* Afbeeldingen zijn niet op schaal / alle aangegeven maten zijn in mm

\* Afbeeldingen zijn ter illustratie, deze kunnen afwijken t.o.v. geleverde / bestelde apparatuur